

## Bauer Späne-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm, Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 518472



## Bauer Späne-Kippwagen

### mit Einfahrtaschen

Späne-Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm
- Schüttkantenhöhe 680 mm
- Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 77 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 250 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- mit Lochblech-Einsatz

- Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Inhalt	0,25 m³	Ablasshahn	ja
Höhe	990 mm	stapelbar	nein
Länge	1115 mm	nestbar	nein
Breite	820 mm	Griff	Schiebebügel
Traglast	300 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Schüttkantenhöhe	680 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Blech	Farbe	blau // RAL5012
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Materialstärke Wanne	2 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Stabilität / Aussteifung / Verst	Flacheisen	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Kippsicherung	Federkippsicherung	Bereifung	Vollgummi
ebenerdige Entleerung	ja	Rad-Ø	250 mm
unterfahrbar	ja	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Behälter Ausstattung	mit Lochblech-Einsatz
Einfahrtaschenhöhe	55 mm	Gewicht	77 kg
Einfahrtaschenbreite	170 mm		

## Zubehör

500412		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,25 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau