

## Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, forme A

### Description de l'article/illustrations du produit



#### Description

**Matière :**  
NdFeB (néodyme).

**Finition :**  
Zingué.


**Nota :**  
Système non blindé.

**Plage de température :**  
80 °C max.

**Montage :**  
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.

**Indication de dessin :**  
1) Surface de contact

### Dessins



### Aperçu des articles

| Référence | Forme | D       | D1       | H        | Couple de serrage max Nm | Force d'attraction en N |
|-----------|-------|---------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| K1405.12  | A     | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 ±0,1   | 3                        | 18                      |
| K1405.15  | A     | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3                        | 29                      |
| K1405.18  | A     | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 ±0,1   | 3                        | 41                      |
| K1405.24  | A     | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 ±0,1   | 3                        | 66                      |