

PRODUKTDATENBLATT

LD60

PROLINE ●●●○

●●●○○○ Lebensdauer

gerade



- 11 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD60 ist mit 11 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD60 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD60
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303494
GTIN	4011890072394
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,170 kg
Produktabmessung	300 x 11,0 x 2,8 x 25,40
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2,8 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	11,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6400 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	305 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,170 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE