

**Artikelnummer:** 73528

**Kurzbeschreibung:** Stapelbare kiepbak BSK 150, gegalvaniseerd

**Langbeschrijving:** Stapelbare kiepbak BSK 150, voor legen per traverse: De stortwand wordt van 3 mm dik speciaal profiel gemaakt, de bodem, zijkanten en achterwand van 2 mm dik speciaal profiel. Drievoudig stapelbaar door passende plaatsing van 3 resp. 4 steunpoten. Ta'œV/GS-gecontroleerd.

- Oranje (RAL 2000)
- Rood (RAL 3000)
- Blauw (RAL 5012)
- Groen (RAL 6011)
- Grijs (RAL 7005)

**Type BSK 150**

- Inhoud container: 1,50 m<sup>3</sup>
- Draagvermogen: 2000 kg
- Afm. (lxbxh): 1200 x 1500 x 1000 mm
- Gewicht: 140 kg (gelakt), gewicht: 154 kg (verzinkt)
- Breedtemaat excl. hijshaken

**Tegen meerprijs verkrijgbaar:** Houder olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

