

ZARGES

Treppenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 6 profilierte Sprossen, Holmlänge 1,8 m, Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,4 m / 1,3 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203561



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Treppenstehleiter






Treppenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 profilierte Sprossen
- Holmlänge 1,8 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
- Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,4 m / 1,3 m
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 13 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Leiter Ausführung	zweiteilig
Leitertyp	Treppenstehleiter	Leiter Ausstattung	stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
Material	Aluminium	Verstellbereich Steigteil	0,4 m
Nutzung	beidseitig	Verstellbereich Stützteil	1,3 m
Holmlänge	1,8 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Sprossen Anzahl	2 x 6	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Spreizsicherung	ja
Tiefe Sprossen	30 mm	Treppengängig	ja
klappbar	ja	Ausführung	Typ 1
fahrbar	nein	Norm	DIN EN 131
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	Garantie	10 Jahre
Unterbau	rutschfeste Leiterfüße	Gewicht	13 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE