

Abfallbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 537 x 325 x 388 mm, Abfallbehälter Inhalt 35 l, Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau, mit Schutzdach

Artikelnummer: 225728



Abfallbehälter

sofort einsatzbereit - inklusive Pfosten

Abfallbehälter

- Höhe x Breite x Tiefe 537 x 325 x 388 mm
- Abfallbehälter Inhalt 35 l
- Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
- Mit 1 Einwurföffnung(en)
- mit Schutzdach
- Boden gelocht
- Verschließbar mit Dreikantschloss
- Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
- Lieferumfang: inklusive Pfosten und 2 Schellenbändern
- EN ISO 1461

Technische Details

Entsorgungsmittel Abfallbehälter

Schließsystem Dreikantschloss

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Einsatzort | Außenbereich | Material Korpus | Stahl |
| Aufstellung/Montage | Pfosten | Oberfläche Korpus | feuerverzinkt // pulverbeschichtet |
| Inhalt | 35 l | Farbe Korpus | schwarzgrau // RAL7021 |
| Höhe | 537 mm | Wandkonstruktion Abfallbehälter | 1 Einwurföffnung |
| Breite | 325 mm | Bodenkonstruktion | geloht |
| Tiefe | 388 mm | Form | rechteckig |
| Einwurföffnungen Anzahl | 1 Stück | Lieferumfang | inklusive Pfosten und 2 Schellenbändern |
| Schutzdach | ja | Norm | EN ISO 1461 |
| Entleerung über | Kippvorrichtung | Gewicht | 20 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202021 |  | Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau |
| 202835 |  | Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert |
| 226209 |  | Fahrradständer, Höhe x Länge x Tiefe 250 x 880 x 390 mm, 3 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 503898 |  | Standascher, Höhe x Durchmesser 730 x 400 mm, aus Stahl, Korpus verzinkt mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau, Eieruhrform |
| 525473 |  | Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau |
| 527154 |  | Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund |