

MUNK

Mehrzweck-Kombileiter

2 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge
4,18 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 524296



MUNK Mehrzweck-Kombileiter

2-teilig

mit nivello®-Traversen






Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 5,3 m
- Holmlänge 4,18 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Höhe Stehleiter x Breite 2,35 m x 490 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 13 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 15 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Nutzung	beidseitig	Unterbau	nivello®-Traverse und - Leiterschuhe
Länge Holm	4,18 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,3 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Höhe Stehleiter	2,35 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	2 x 8	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	15 Jahre
Breite	490 mm	Gewicht	13 kg
Breite Traverse	930 mm		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE