

## BS-ROLLEN

### Rad

Traglast 60 kg, Bereifung Luft mit Rillenprofil, Durchmesser x Breite 150 x 30 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge 36 mm, Felge aus Kunststoff in grau

Artikelnummer: 997706



BS ROLLEN



## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Rad

Rad

- Traglast 60 kg
- Bereifung Luft mit Rillenprofil
- bodenschonend
- Durchmesser x Breite 150 x 30 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge 36 mm
- Felge aus Kunststoff in grau
- Felge ohne Fadenschutz

## Technische Details

Fördertechnik	Räder	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Rad	Nabenlänge	36 mm
Traglast	60 kg	Radbreite	30 mm
Bereifung	Luft	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Rad-Ø	150 mm	Profiltyp	Rillenprofil
Material Felge	Kunststoff	Reifendruck max.	2,5 bar
Radlager	Kugellager	Farbe Felge	grau
Geeignet für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Gewicht	0,28 kg

## Zubehör

998301



Schlauch für Rad, für Raddurchmesser 150 mm, Ventil abgewinkelt, in blaugrau

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen