

Halogenstab 118mm, R7s 220-240V 200W

Artikel-Nr. 12630

Lampenleistung: 200 W
Lampenspannung: 220 - 240 V
Lichtstrom: 2800 lm
Sockel: R7s
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 118 mm
UV-Schutz: Nein
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2700 K
Energieeffizienzklasse: E
Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h



Halogenstab 118mm Halogenstab, R7s, klar. Halogenstab mit hellem und funkelndem natürlichem Licht, das speziell zur Hervorhebung von Bereichen in Ihrem Zuhause oder Ihrem Garten entwickelt wurde.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 200
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:08



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.