

Halogenglühlampe 8x30mm, G4 24V 10W

Artikel-Nr. 42415

Lampenleistung:	10 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Nennstrom:	417 mA
Lichtstrom:	120 lm
Sockel:	G4
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet.

Energieeffizienzklasse: D

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.