

Artikelnummer: 121927

Kurzbeschreibung: Anlehnparkter WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 2000 x T 390 x H 800 mm, Stahl verzinkt, 4 Einstellplätze

Langbeschreibung: Anlehnparkter WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, T 390 x H 800 mm, Stahl verzinkt, diverse Anzahl Einstellplätze: Dieser einseitig einsetzbare Anlehnparkter von WSM besteht aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr. Er dient dem sicheren Abstellen von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm, der Radabstand beträgt dabei jeweils 500 mm. Zudem entspricht er den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der



Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC. Die abwechselnde Hoch-/Tiefstellung der Parkbügel ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder. Darüber hinaus ist er mit schräg stehenden Anlehnbügel versehen, welche die Fahrräder vor Umdrücken schützen. Für optimalen Diebstahlschutz sind die Anlehnbügel mit Rundösen aus Stahl ausgestattet, an denen der Fahrradrahmen befestigt werden können. Die Lieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnparkters von WSM erfolgt zerlegt für Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung. 2 Bodenmontagewinkel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 390 mm und die Höhe auf jeweils 800 mm. Weitere Details: Robuster, einseitig verwendbarer Anlehnparkter Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der Parkbügel für platzsparendes Parken der Fahrräder Schräg stehende, die Fahrräder vor Umdrücken schützende Anlehnbügel mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang bereits mit enthalten Radabstand: jeweils 500 mm Material: jeweils Stahl-Rundrohr, feuerverzinkt und korrosionsbeständig Maße: jeweils T 390 x H 800 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen Garantie: jeweils 3 Jahre

EAN/GTIN: 4250366512075