

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI31NACE0



Zubehör	
1 x	Eiswürfelschale
Sonderzubehör	
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Gefrierschrank mit innovativer freshSense-Sensortechnologie und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 187 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 100 l
Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Nein
Gerätetyp: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 1021 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1090 x 620 x 640 mm
Nettogewicht: 41.7 kg
Bruttogewicht: 44.8 kg
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türöffnung: Links wechselbar
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 1
EAN-Nummer: 4242003851661
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: GI31NACE0
Gerätetyp: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI31NACE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 187 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h

Design

- Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- softEinzug mit Türdämpfung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Maße


- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
GI31NACE0

Maßzeichnungen





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.