

Rollcart dessertes de rangement

force 100 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 495 x 275
mm, plateforme en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage
plastique

Numéro d'article: 203161



Rollcart Dessertes de rangement

dessertes de rangement

- force 100 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 495 x 275 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 830 x 670 x 380 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage plastique
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	dessertes de rangement	pneumatique	plastique
charge	100 kg	Ø de roue	80 mm

longueur de plateau	495 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	275 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	2 pièce	matériau	acier
hauteur	830 mm	poignée	1 pièce
longueur	670 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	380 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	Poids	11 kg