

Krause

escalier mobile roulant

STABILO® Professional

estrade hauteur 1,45 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm, 2 x 6 marches striées (estrade incl.), en aluminium, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 254317



escalier mobile roulant

- estrade hauteur 1,45 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,45 m
- accès double face
- 2 x 6 marches striées (estrade incl.)
- profondeur de marche 175 mm
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1000 mm de hauteur
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Force max. 150 kg
- poids 51,6 kg






- selon EN 131-7
- certification TÜV
- 10 années de garantie
- volume de livraison : sans main courante, à commander séparément
- À partir d'une hauteur d'estrade de 1 m, la loi prescrit des mains courantes de deux côtés, merci de commander directement les 2 mains courantes en même temps
- Produit livré prémonté



Détails techniques



technique de montée	escalier mobile	roulant	oui
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
utilisation	double face	étrier de sécurité	oui
hauteur d'estrade	1,45 m	Hauteur de rambarde	1000 mm
largeur d'estrade	600 mm	main courante	en accessoires (non compris)
profondeur d'estrade	700 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
nombre de marches	2 x 6	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	EN 131-7
hauteur de travail	3,45 m	volume de livraison	sans main courante
profondeur des marches	175 mm	livraison	prémonté
hauteur	2,45 m	certification	certification TÜV
largeur	900 mm	garantie	10 années
profondeur	2250 mm	Poids	51,6 kg
force	150 kg		

Accessoires

254321		Main courante pour escalier mobile, Pour 5 - 6 marches, suivant double face
254323		Portillon de sécurité pour escalier mobile, hauteur x largeur 640 x 530 mm
254324		Porte-outils pour escalier mobile, hauteur x largeur x profondeur 100 x 500 x 300 mm

Cela s'adapte aussi ...

210735		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur x largeur x profondeur 400 x 165 x 227 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL1003 jaune de sécurité, à cheviller
227865		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc

227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
252955		GEDORE R27140015 Clé à tube S-Maul p.D.1.1/2 pouce L.420mm