

## fetra servante d'atelier

force 150 kg, plateau longueur x largeur 510 x 410 mm, plateforme inclinable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 720 - 1070 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 986925



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Servante d'atelier

### Force 150 kg

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 510 x 410 mm
- plateforme inclinable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 720 - 1070 mm
- réglage en hauteur via en continu, a. abaissement amorti
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- 2 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	roulement	palier lisse
type de chariot	servante d'atelier	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	matériau	acier
longueur de plateau	510 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plateau	410 mm	livraison	démonté
nombre de plateaux	1 pièce	norme européenne	non
alignement de niveaux	inclinable	rehausses	aucune
hauteur	720-1070 mm	équipement chariot	sans équipement
réglage en hauteur via	en continu, a. abaissement amorti	rabattable	non
type de niveau	panneau en acier	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	surface	finition peinture époxy
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	TPE	garantie	2 années
Ø de roue	75 mm	Poids	30 kg