

KBS 850 GU Glastürkühlschrank mit Drehtüren

Umluft Glastürkühlschrank mit elektronischer Steuerung und 2 Drehtüren zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Über die großen Doppel-Isolier-Glastüren erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 4 Roste bieten mit einer Tragkraft von 40 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu präsentieren. Der Innenraum aus ist Skinplate gefertigt und mit Rasterleisten ausgestattet womit die Rosten individuell platziert werden können.



Artikel-Nr.: 464080
GTIN: 4059395038965



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Isolierglastüren mit Schloss
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung mit 2 LED-Röhren
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 4 Roste engmaschig und höhenverstellbar
- Je Rost maximal 40kg belastbar
- Türrahmen in weiß
- 4 Rollen für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	ARV 800 CS PV
Abmessungen außen:	
Breite	1180 mm
Tiefe	645 mm
Höhe	1980 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Skinplate-Stahlblech weiß
Innenmaterial	Skinplate-Stahlblech, weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,46 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	184 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 Rollen weiß
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	110 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Bruttoinhalt	765 l
Nutzzinhalt Kühlung	585 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,51 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1389 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	18,5
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



1389 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 850 GU

Boden Rost für K 295

GTIN: 4059395040616

Artikel-Nr.: 832630

Rosthalter für KBS 850 GU

Boden Rost für K 295

GTIN: 4059395040623

Artikel-Nr.: 832632

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de