

Artikelnummer: 141126

Kurzbeschreibung: LED-Beleuchtung für Schaukästen WSM, 13 W, L 505 mm, Neutralweiß, für Innen und Außen

Langbeschreibung: LED-Beleuchtung für Schaukästen WSM, 13-52 W, L 505-1705 mm, Neutralweiß, für Innen und Außen: Mit der LED-Beleuchtung für Schaukästen von WSM werden Ihre Auslagen bei Dunkelheit gut erkannt. Die LED-Langfeldleuchten in der Lichtfarbe Neutralweiß funktionieren ohne externes Netzteil. Die LED-Beleuchtung ist in unterschiedlichen Längen von 505 mm bis 1705 mm und mit unterschiedlicher Wattzahl von 13 bis 52 erhältlich. Sie schafft eine sehr breite und gleichmäßige Ausleuchtung bis in



die Ecken Ihrer Schaukästen hinein. Diese innovativen Leuchten punkten mit ihrer extrem schmalen Form, sie eignen sich sogar zum Einbau in flache Rahmen mit nur 60 mm Tiefe. Sie können die praktische LED-Beleuchtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen. Die Leuchte befindet sich in einem Gehäuse aus Kunststoff (Schutzart IP44). Eine druckausgleichende Membran verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Außerdem erweist sich diese Beleuchtung als sehr effizient und sparsam: Die LEDs haben eine sehr lange Lebenserwartung und verbrauchen wenig Energie. Weitere Details: Für den Innen- oder Außenbereich Hervorragende Ausleuchtung Für die Montage in schmalen Schaukästen geeignet Schutzgehäuse aus Kunststoff (Schutzart IP 44) mit Druckausgleichsmembran für den Schutz vor Verschmutzungen und Nässe Betrieb ohne externes Netzteil Lange Nutzungsdauer und niedriger Stromverbrauch Lichtfarbe: Neutralweiß Lichttemperatur: 4000 Kelvin Betriebsspannung: 230 V AC Vier verschiedene Varianten: 13W/L 505 mm, 26W/L 905 mm, 39W/L 1305 mm, 52W/L 1705 mm Höhe: 37 mm Breite: 35 mm Gewicht: modellspezifisch (13W/0,36 kg, 26W/0,64 kg, 39W/0,94 kg, 52W/1,2 kg)

EAN/GTIN: 4250366533377