

Productinformatie

30 15 140

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, platte bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Langbektang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	30 15 140
EAN	4003773042914
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	106 g
Afmetingen	140 x 54 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Beklengte (L3)	42,0 mm
Kopbreedte (W3)	15,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen