

## Información sobre productos

# 74 02 250 T

## Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	74 02 250 T
EAN	4003773080091
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	460 g
Dimensiones	250 x 56 x 25 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,0 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

