

## Productinformatie

# 86 04 100

## Sleuteltang XS

Tang en schroef sleutel in één gereedschap



- Optimale bereikbaarheid in de kleinste ruimtes: Bijzonder compact ontwerp, zeer slanke kop
- Fijnverstelling met één hand voor het eenvoudigste aanpassen aan verschillende werkstukafmetingen door aanschuiven
- Enorme gripcapaciteit bij een gereedschapslengte van slechts 100 mm: Parallele opening van de bek grijpt traploos tot sleutelmaat 21 mm
- Robuuste schuifscharnier biedt hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Gladde bekken voor voorzichtige montage van gevoelige en aan het oppervlak afgewerkte armaturen: werk direct op chroom dankzij het spelingsvrije, volledige vlakke design!
- Veelzijdige toepassingsgebieden: fijnmechanica, sanitair, gereedschap voor fietsen of motoren, EDC (Every Day Carry), modelbouw
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Fijnverstelling met 10 instelstanden


### Algemeen

Artikel-nr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	ruwe oppervlakken met reliëf
gewicht	70 g
Afmetingen	100 x 31 x 10 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	10
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	21 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



De sleuteltang XS is klein genoeg om in uw zak te passen, maar net zo handig als een complete mini set ratels.











