

## Produktinformation

**97 99 339**

### Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Je 50 Stück

DIN 46228-4: 2020-03

- Nenngröße: 25 mm<sup>2</sup>
- Inhalt: 50 Stück
- Kennfarbe: gelb
- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C
- Werkstoff: E-Cu
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Mindestschichtdicke 3µm




#### Allgemein

Artikel-Nr.	97 99 339
EAN	4003773076506
Norm	DIN 46228-4: 2020-03
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Kabel	25 mm <sup>2</sup>
AWG	4
Kennfarbe	gelb
L1	30 mm
L2	16 mm
d1	7,3 mm
d2	11,2 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Menge	50
Isolation	PP
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	reinverzinkt

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten