

ZARGES

caisse sur roulettes en aluminium

K 424 XC

hauteur x longueur x largeur 385 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, parois avec nervures sur le pourtour, soubassement 2 roulettes

Numéro d'article: 146442



ZARGES Caisse de transport en aluminium K 424 XC

caisse sur roulettes en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 385 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 310 x 550 x 350 mm
- capacité 60 l
- Norme européenne
- parois avec nervures sur le pourtour
- couvercle à charnière avec sangles
- verrouillable avec Serrure encastrée
- coin de gerbage
- soubassement 2 roulettes
- poignée extensible, poignées rabattables
- livré insert en mousse de polyéthylène inclus
- 10 années de garantie


Détails techniques




type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	oui	gerbable avec	coin de gerbage
capacité	60 l	finition paroi	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	dispositif de support	poignée extensible, poignées rabattables
hauteur	385 mm	emboîtable	non
hauteur intérieure	310 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur	600 mm	soubassement	2 roulettes
longueur intérieure	550 mm	système de fermeture	Serrure encastrée
largeur	400 mm	nombre de fermetures	2 pièce
largeur intérieure	350 mm	volume de livraison	insert en mousse de polyéthylène inclus
couvercle	oui	garantie	10 années
type de couvercle	couvercle à charnière	Poids	7,8 kg
équipement couvercle	sangles		

Accessoires

146450		Jeu de roulettes, pour caisse de transport, bandage caoutchouc plein, force 50 kg, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique
146451		jeu de roulettes offroad, pour caisse de transport, bandage air, Ø de roue 220 mm
146452		Poche rabat, pour caisse de transport, hauteur x longueur x largeur 40 x 420 x 260 mm
146453		Poche rabat, pour caisse de transport, hauteur x longueur x largeur 40 x 150 x 260 mm
146455		Poche intérieure, pour caisse de transport, hauteur x longueur x largeur 310 x 550 x 350 mm, 5 compartiments, en polyester
146467		Mousse prédécoupée, pour caisse de transport, hauteur x longueur x largeur 380 x 550 x 350 mm, en polyuréthane

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
--------	---	--

146607		<p>chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE</p>
524171		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair</p>
529885		<p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p>