

RAU

Verrijdbare werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen, uitrusting: 6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 148717



RAU Werkbank Serie 8000

Verrijdbare werkbank




- hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen
- uitrusting: 6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel
- links 1 kast
- midden 3 laden
- rechts 3 laden
- laden hoogte 2x90 mm / 2x180 mm / 2x270 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- met beletteringsstrook



- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen
vorm onderstel	4-voetonderstel met 4 wielen	greep	greeplijst
hoogte	880 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
breedte	2000 mm	materiaal plaat	beuken
diepte	700 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	450 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen links	1 kast	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen midden	3 laden	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
onderbouwelementen rechts	3 laden	banden	rubber
laden aantal	6 stuks	materiaal velg	polypropyleen
laden aantal x hoogte	2x90 mm / 2x180 mm / 2x270 mm	diameter wiel	125 mm
fronthoogte 90 mm	2 stuks	levering	voorgemonteerd
fronthoogte 180 mm	2 stuks	garantie	10 jaar
fronthoogte 270 mm	2 stuks	gewicht	180 kg
draagvermogen lade	100 kg		

Gerelateerde Producten

148769		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm
148771		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm
148772		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm, hoogte 40 mm

148773		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm
148774		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm