

magazijnbak

Grip

hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 mm, van polypropyleen in groen, met greepstang

VE 12 stuks

Artikelnummer: 149913



Zichtbak Grip

extra eenvoudige verwijdering van kleine onderdelen door de geborduurde bodem

magazijnbak


- hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 mm
- van polypropyleen in groen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- geschikt voor levensmiddelen
- legbord van binnen genopt
- met greepstang
- eenvoudig transport door verzonken greep aan voor- en achterzijde
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype	magazijnbak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	greep	verzonken greep aan voor- en achterzijde
elektrisch geleidend	nee	draaginstallatie	greepstang
hoogte	200 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
breedte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
diepte	500 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen

binnenhoogte	190 mm	kleur	groen
binnenbreedte	270 mm	maat	5T - HxBxD 200x300x500 mm
binnendiepte	425 mm	garantie	5 jaar
materiaal	polypropyleen	gewicht	1,19 kg
vloerconstructie	van binnen genopt		

Gerelateerde Producten

149893		oplegdeksel, van SAN, voor magazijnbak, Voor bak breedte x diepte 300 x 500 mm, in transparant, met verzonken grepen
149899		etiket, voor magazijnbak hoogte x breedte 200 x 300 mm

Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs