


## Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat  
breedte x diepte 300 x 250 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met lucht-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158299



## Rollcart Stapelsteekwagen

### Draagvermogen 200 kg

stapelsteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 250 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1250 x 530 mm
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	stapelsteekwagen	banden	lucht
draagvermogen	200 kg	wiellager	rollager
breedte schep	300 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	250 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1250 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	510 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	11,5 kg
ladingbeveiliging	gaasachterwand		

## Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar