

Allit chariot de maintenance et de montage

ProServe R270-100

hauteur x largeur x profondeur 270 x 540 x 405 mm, avec logement pour séparateurs, avec poignée télescopique, en polycarbonate en anthracite



Numéro d'article: 159209



Allit Chariot de maintenance/montage ProServe R270-100

chariot de maintenance et de montage

- hauteur x largeur x profondeur 270 x 540 x 405 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 185 x 435 x 275 mm
- charge max. jusqu'à 30 kg
- avec logement pour séparateurs
- avec poignée télescopique
- verrouillable avec serrure à combinaison
- en polycarbonate en anthracite
- Ø de roue 85 mm
- roues avec roulement à billes

Détails techniques

fourniture d'outils	sac à outils	équipement pochette	logement pour séparateurs
Type de pochette	chariot de maintenance et de montage	dispositif de support	poignée télescopique
hauteur	270 mm	verrouillable	oui

largeur	540 mm	système de fermeture	serrure à combinaison
profondeur	405 mm	matériau	polycarbonate
hauteur intérieure	185 mm	couleur	anthracite
largeur intérieure	435 mm	Diamètre de roue	85 mm
profondeur intérieure	275 mm	roulement	roulement à billes
charge	30 kg	Poids	7,05 kg

Accessoires

159214		Porte-outils, porte-brosse, hauteur x largeur x profondeur 285 x 440 x 50 mm, en gris
159215		Porte-outils, porte-brosse, 18 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 285 x 440 x 50 mm, en gris
159216		Kit de bacs amovibles, taille des bacs 1/2/3/4, en rouge, jaune, bleu, vert
159217		Kit de bacs amovibles, taille des bacs 1/2/3/5, en rouge, bleu, jaune, gris
159218		Mousse prédécoupée, hauteur x largeur x profondeur 60 x 435 x 275 mm
159219		Mousse prédécoupée, hauteur x largeur x profondeur 60 x 275 x 220 mm
159220		Séparateurs, 1 séparateur transversal, 4 séparateurs longs, en plastique en anthracite
159221		Séparateurs, 2 séparateurs transversaux, 2 séparateurs longs/6 courts, en plastique en anthracite
159222		Séparateurs, 3 séparateurs transversaux, 12 séparateurs courts, en plastique en anthracite
159224		Sangle de mallette, avec serrure à combinaison, en noir
159226		Support textile, 6 pochettes, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159227		Support textile, 15 pochettes, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159228		Support textile, 9 boucles, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159229		Support textile, 12 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159230		Support textile, 7 pochettes, 6 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris