

## elektrische kettingtakel

PEH

draagvermogen 500 kg, aantal kettingbundels 2, Bevestiging met ophangogen

Artikelnummer: 222558



## Elektrische kettingtakel PEH

elektrische kettingtakel



- draagvermogen 500 kg
- aantal kettingbundels 2
- standaardheffing lengte 3 m
- hefsnelheid 4 meter per minuut
- Bevestiging met ophangogen
- veilig in gebruik door slipkoppeling tegen overbelasting
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- bouwhoogte 462 mm
- lengte x breedte 296 mm x 444 mm

### Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	opening haak	24 mm
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	veiligheidsuitrusting hijswerktu	slipkoppeling tegen overbelasting
draagvermogen	500 kg	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
aantal bundels	2 stuks	bouwhoogte	462 mm
standaardheffing	3 m	lengte	296 mm

hefsnelheid	4 m/min	breedte	444 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	gewicht	25 kg
kettinglier uitvoering	Bevestiging met ophangogen		

## Gerelateerde Producten

222563		haakophanging voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg
222568		kettingopslag voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg, voor maximaal 6 - 8 m lange ketting