


bijzetwagen

hoogte x breedte x diepte 610 - 1060 x 610 x 460 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, 2 niveau(s), met afrolrand, kabeldoorvoer, bovenste niveau met veiligheidsmat, 1 kast



Artikelnummer: 227706



Bijzetwagen

de allrounder voor kantoor, magazijn en werkplaats

bijzetwagen

- hoogte x breedte x diepte 610 - 1060 x 610 x 460 mm
- hoogteverstelling door perforatierooster per 50 mm
- draagvermogen 125 kg
- constructie van metaal
- met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- 2 niveau(s)
- met afrolrand, kabeldoorvoer, bovenste niveau met veiligheidsmat
- Per 50 mm verstelbaar
- 1 kast
- afsluitbaar met slot
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd

transporttoestel	transportwagen	draagvermogen	125 kg
type wagen	bijzetwagen	kleur	zwart
hoogte	610-1060 mm	materiaal	metaal
breedte	610 mm	oppervlak	m. poedercoating
diepte	460 mm	deur	ja
legborden / schappen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
legborden / niveaus uitrusting	afrolrand, kabeldoorvoer, bovenste niveau met veiligheidsmat	sluitsysteem	slot
wagen uitrusting	2 legborden met afrolrand, kast, kabeldoorvoer	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogteverstelling door in hoogte verstelbaar legbord	perforatierooster	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
elektrisch geleidend	nee	levering	gedemonteerd
		gewicht	29 kg