

## hofs

### ESD-stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1360 x 635 mm, vaklast 190 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 228284



### hofs ESD-plank

#### Basisveld

ESD-stelling - grondveld



- Geschikt voor EPA-veiligheidszones
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1360 x 635 mm
- vaklast 190 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar


- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

## Technische details





meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	ESD-stelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	kunststof coating
geschikt voor (branches)	EPA-veiligheidszones	oppervlak standaard	kunststof coating
elektrisch geleidend	ja	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
hoogte	2500 mm	kleur standaard	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
breedte	1360 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs
diepte	635 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	190 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	norm	geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	54,218 kg

## Gerelateerde Producten

228271		ESD-stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 635 mm, vaklast 190 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
228290		legbord voor ESD-stelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs

228291		muurverankering voor ESD-stelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
--------	---	--

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit