

RAU

werkbank

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2500 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 6-voetonderstel met 3 voetparen, uitrusting: 4 laden, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230397



werkbank




- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2500 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 6-voetonderstel met 3 voetparen
- uitrusting: 4 laden
- laden hoogte 4x150 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg

- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details






meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen
uitvoering frame	6-voetonderstel met 3 voetparen	afsluitbaar	ja
hoogte	790-1140 mm	greep	doorlopende greeplijst
breedte	2500 mm	beletteringsveld	ja
diepte	700 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
diepte plaat	700 mm	kleur plaat	beuken
draagvermogen	750 kg	materiaal onderstel	staal
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	4 laden	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	4 stuks	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal x hoogte	4x150 mm	materiaal verwerking	geschroefd
fronthoogte 150 mm	4 stuks	sluitsysteem	stiftcilinderslot
nuttige breedte lade	490 mm	verrijdbaar	nee
nuttige diepte lade	560 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	82 kg

Gerelateerde Producten

230970		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken
230978		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders
230986		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders, 2 kartonmagazijnen

230993		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 paar zijsteunen, 4 looprails, 2 loopwagens met karabijnhaak, 2 lampen
230998		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder
231002		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2500 x 2500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart