


Rhewa

platform-weegschaal

944/1

platform van RVS, breedte x diepte
300 x 400 mm, weegbereik van 30
kg, afleesbaarheid in 2 g stappen

Artikelnummer: 236314




Rhewa platform-weegschaal 944/1


- platform van RVS, breedte x diepte 300 x 400 mm
- weegbereik van 30 kg
- afleesbaarheid in 2 g stappen
- insteltijd van 0,5 tot 2 seconden
- Met de functies tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
- uitgerust met LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
- behuizing van kunststof
- netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk


| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---|
| type weegschaal | platform-weegschaal | weegschaalfuncties | tarreren, bruto-/netto-/minusweergave |
| materiaal platform | RVS | spanningsverzorging | netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk |
| platformbreedte | 300 mm | weegschaal uitrusting | LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid |
| platformdiepte | 400 mm | telfunctie | nee |
| weegbereik | 30 kg | tarreren | ja |
| afleesbaarheid | 2 g | materiaal behuizing | kunststof |
| insteltijd | 0,5-2 s | gewicht | 16 kg |


Gerelateerde Producten

236325  statief voor platform-weegschaal, hoogte 620 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating


Dit past ook bij ...

215669  papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin

215859  elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin

216466  pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m², in bruin

217113  veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmer, slijpdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmer 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling

231461  in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem