


## Rhewa platform-weegschaal 944/2

platform van RVS, breedte x diepte  
400 x 500 mm, weegbereik van 150  
kg, afleesbaarheid in 20 g stappen

Artikelnummer: 236317




### Rhewa platform-weegschaal 944/2

- platform van RVS, breedte x diepte 400 x 500 mm
- weegbereik van 150 kg
- afleesbaarheid in 20 g stappen
- insteltijd van 0,5 tot 2 seconden
- Met de functies tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
- uitgerust met LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
- behuizing van kunststof
- spanningsverzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk






## Technische details

type weegschaal	platform-weegschaal	weegschaal uitrusting	LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
materiaal platform	RVS	telfunctie	nee
platformbreedte	400 mm	tarreren	ja
platformdiepte	500 mm	materiaal behuizing	kunststof
weegbereik	150 kg	WEEE-registratienummer	DE12995516
afleesbaarheid	20 g	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
insteltijd	0,5-2 s	merk volgens EAR-registers	Rhewa
weegschaa functies	tarreren, bruto-/netto-/minusweergave	gewicht	22 kg
spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk		

## Gerelateerde Producten

236326  statief voor platform-weegschaal, hoogte 820 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating

## Dit past ook bij ...

215669		papiere plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
215859		elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin
216466		pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m <sup>2</sup> , in bruin
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemme, snijdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemme 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem