



Rhewa platform-weegschaal 944/2

platform van RVS, breedte x diepte
400 x 500 mm, weegbereik van 150
kg, afleesbaarheid in 20 g stappen

Artikelnummer: 236317




Rhewa platform-weegschaal 944/2


- platform van RVS, breedte x diepte 400 x 500 mm
- weegbereik van 150 kg
- afleesbaarheid in 20 g stappen
- insteltijd van 0,5 tot 2 seconden
- Met de functies tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
- uitgerust met LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
- behuizing van kunststof
- netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk


type weegschaal	platform-weegschaal	weegschaalfuncties	tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
materiaal platform	RVS	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
platformbreedte	400 mm	weegschaal uitrusting	LCD-display, afzonderlijke afleeseenheid
platformdiepte	500 mm	telfunctie	nee
weegbereik	150 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	20 g	materiaal behuizing	kunststof
insteltijd	0,5-2 s	gewicht	22 kg


Gerelateerde Producten

236326  statief voor platform-weegschaal, hoogte 820 mm, van RVS met slag- en krasvaste poedercoating


Dit past ook bij ...

215669  papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin

215859  elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin

216466  pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m², in bruin

217113  veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmer, slijpdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmer 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling

231461  in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem