

Treston magazijnbak ReBOX

hoogte x lengte x breedte 250 x 490 x 185 mm, inhoud 12,1 l, bak van industrieel gerecycled polypropyleen, in grijs

VE 12 stuks

Artikelnummer: 272138



TRESTON

magazijnbak

- geschikt voor de interne materiaalstroom in fabrieken en magazijnen
- hoogte x lengte x breedte 250 x 490 x 185 mm
- inhoud 12,1 l
- bak van industrieel gerecycled polypropyleen
- in grijs
- afgeschuinde grijpopening
- met open greep aan de achterzijde
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen, temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- inhoud levering: inclusief etiket

Technische details

baktype	zichtbak	grijpopening	afgeschuinde grijpopening
geschikt voor (gebruik)	interne materiaalstroom	draaginstallatie	open greep
euronorm	nee	plafond	nee
inhoud	12,1 l	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	250 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +75 °C
lengte	490 mm	bestendigheid	tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
breedte	185 mm	kleur	grijs
materiaal	polypropyleen	inhoud levering	inclusief etiket

stapelbaar	ja	gewicht	14 kg
nestbaar	nee		

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215728		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm
221120		poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
223712		balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
242396		poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
529928		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium