


Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 600 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 425804



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag





Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	800 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	225 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt

uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	600 mm	gewicht	45 kg
breedte	640 mm		

Gerelateerde Producten

426308		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm
426421		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm
427242		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en handgreep
428642		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428686		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428733		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428777		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428813		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428857		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429044		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429088		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429157		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429215		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m

429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588423		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag