

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 1,68 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 7 roostertreden (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veerzwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 513275



ZARGES Verrijdbare bordestrap

Verrijdbare bordestrap


- bordes hoogte 1,68 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,7 m
- trap eenzijdig
- 7 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 200 mm
- hoogte 2,68 m, breedte 980 mm
- 60° helling

- uitlading 1,99 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- balustrade 1000 mm hoog
- leuning als accessoire (niet bij inhoud levering inbegrepen)
- 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem
- gewicht 66 kg
- conform DIN EN 131-7
- TÜV getest
- 10 jaar garantie



Technische details




| | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|--|
| stijgtechniek | bordestrap | in-/uitklapbaar | nee |
| materiaal | aluminium | verrijdbaar | ja |
| gebruik | eezijdig | veiligheidsuitrusting ladder | bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint |
| hoogte sokkel | 1,68 m | veiligheidsbeugel | ja |
| breedte sokkel | 600 mm | hoogte balustrade | 1000 mm |
| diepte sokkel | 800 mm | leuning | als accessoire (niet inbegrepen) |
| treden aantal | 7 | onderbouw | 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten |
| type trede/sport | roostertreden | wieluitrusting | 2 zwenkwielen met rem |
| diepte trede | 200 mm | norm | DIN EN 131-7 |
| kanteling | 60 ° | certificering | TÜV getest |
| uitlading | 1,99 m | garantie | 10 jaar |
| hoogte | 2,68 m | gewicht | 66 kg |
| breedte | 980 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 513344 |  | leuning voor bordestrap, Voor 7 - 8 treden |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar |

| | | |
|--------|---|---|
| 505371 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood |
| 520203 |  | gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel |
| 526491 |  | cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp |