

RVS wandkast

hoogte x breedte x diepte 600 x 900 x 320 mm, 2 niveaus met RVS legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp aan één zijde geborsteld, front aan één zijde geborsteld



Artikelnummer: 522043

Wandkast

RVS wandkast

- hoogte x breedte x diepte 600 x 900 x 320 mm
- RVSconstructie, stevig gelast
- dubbele openslaande deur
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met RVS legbord
- draagvermogen per niveau 45 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp aan één zijde geborsteld
- front aan één zijde geborsteld

Technische details




| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| eigenschap materiaal | bestand tegen koude, hitte, vocht, vele chemicaliën, slijt- en corrosiebestendig, gemakkelijk te desinfecteren | draagvermogen legbord | 45 kg |
| deur uitvoering | inliggend | oppervlak romp | aan één zijde geborsteld |
| geschikt voor (branches) | medisch, chemisch en | oppervlak front | aan één zijde geborsteld |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | voedselverwerking | | |
| meubeltype | kast | sluitsysteem | cilinderslot |
| type kast | wandkast | onderbouw | sokkel |
| type deur | dubbele openslaande deur | materiaal | RVS |
| hoogte | 600 mm | materiaal verwerking | gelast |
| breedte | 900 mm | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| diepte | 320 mm | afsluitbaar | ja |
| kast uitrusting | legborden | scheidingswand | nee |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | verrijdbaar | nee |
| legbord-/niveautype | RVS legbord | gewicht | 29 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|--|
| 522048 | | RVS legbord voor wandkast, breedte x diepte 900 x 320 mm, draagvermogen 45 kg, van RVS |
|--------|--|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |