

Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen

Artikelnummer: 528082



Bauer Kiepbak

laag model

Oliedichte kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm
- hoogte stortkant 485 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 73 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 285 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteviging rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen

Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,4 m ³	onderbouw	vorkslaffen
hoogte	840 mm	hoogte vorkslaffen	55 mm
lengte	1320 mm	breedte vorkslaffen	170 mm
breedte	670 mm	afstand vorkkokers	285 mm
draagvermogen	300 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	485 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	geeloranje // RAL2000
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	oranje
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	73 kg
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging		

Gerelateerde Producten

500413		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,4 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
528107		wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs