

stumpf

werkplaatskast

Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530160



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

met uittrekbare legborden en laden

werkplaatskast



- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- Per 25 mm verstelbaar
- 7 lade(n)
- laden hoogte 7x90 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 35 kg
- uittrekbare legborden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop

- uitrusting: uitschuifbare legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- 5 jaar garantie


Technische details




meubeltype	kast	onderbouw	sokkel
type kast	werkplaatkast	materiaal	plaatstaal
type deur	vleugeldeur	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
hoogte	1800 mm	hoogteverstelraster lade	25 mm
breedte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	uitschuifbare legborden, lades	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail lade	kogelgelagerd
laden aantal	7 stuks	uittrekrail legbord	kogelgelagerd
laden aantal x hoogte	7x90 mm	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen lade	35 kg	uittrekbaar legbord	100 %
uittrekbare legborden	2 stuks	uittrekblokkering	ja
draagvermogen uitgetrokken	35 kg	openingshoek deur	105 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	certificering	TÜV getest
oppervlak front	m. poedercoating	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	70,6 kg

Gerelateerde Producten

946432		uittrekbaar legbord voor werkplaatkast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946498		lade voor werkplaatkast, hoogte 90 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
--------	---	---

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood