

Professioneller Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen

Der Brother HL-L9310CDW ist dank seiner schnellen Druckgeschwindigkeit und zahlreichen Sicherheitsfunktionen der optimale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen hier besonders günstige Klickpreise. Bei hohem Papierbedarf können Sie den HL-L9310CDW mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 6,8cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Der NFC-Kartenleser kann dabei mit bestehenden Authentifizierungssystemen kombiniert werden und unterstützt die gängigen Karten-Formate. Selbstverständlich verfügt auch dieser Farblaserdrucker über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten.

- Bis zu **31 Seiten/Minute** in Farbe und S/W
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu **2.380 Blatt Papierkapazität**
- Eingebauter **NFC-Kartenleser** zur sicheren Authentifizierung
- **Apple AirPrint** und **Google Cloud Print™ 2.0** kompatibel
- Integrierte **BSI-Schnittstelle** zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
- Implementierbar in die Brother **PrintSmart** Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem **PRINT AirBag für 400.000 Seiten**
- **3 Jahre Vor-Ort-Garantie**



Verbrauchsmaterial:

Ultra-Jumbo-Toner TN-910BK/C/M/Y für 9.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)

Trommel DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Job)

Transfereinheit BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Job)

Toner-Abfallbehälter WT-320CL für ca. 50.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-L9310CDW inkl. Tonerkassetten für 6.500 Seiten in Schwarz und je 6.500 Seiten in Cyan, Magenta, Gelb (gemäß ISO/IEC 19798), Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Installationsanleitung, Netzkabel, Druckertreiber für Windows®

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 642 x 578 x 603 mm / 26,8 kg

Ohne Karton (B x H x T) 441 x 313 x 486 mm / 22,2 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

