

REMA Auffanggurt C2 SIMPLE (EN-361)



Der C2 SIMPLE eignet sich für alle Anwendungen, wo kurzfristiges Arbeiten erforderlich ist. Dieser Auffanggurt lässt sich natürlich auch sehr schnell wie eine Jacke anziehen.

Merkmale

- Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
- 45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
- Verstellschnallen aus Stahl verzinkt und schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit.
- Max. Nennlast: 100 kg.

Norm:

- EN 361

Typ	Größe	Artikel-Nr.
C2 SIMPLE	Universal	1730021

REMA Auffanggurt ERGO (EN-361)



ERGO CLICK – der Universelle: Ob in der Hubarbeitsbühne oder bei Dachdeckerarbeiten. Schnell angelegt, wird er im Bau- und Baunebengewerbe dann eingesetzt, wenn bei kurzfristigen Arbeiten Schutz gegen Absturz notwendig ist.

Merkmale

- Auffangöse an der Brust aus zwei robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel.
- Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
- 45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
- Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit – zu öffnende Beinschlaufen.
- Max. Nennlast: 130 kg.

Norm:

- EN 361

Typ	Größe	Artikel-Nr.
Auffanggurt ERGO	Universal	1730032

REMA Auffanggurt mit Click-Schnallen ERGO-CLICK (EN-361)



Merkmale

- Auffangöse an der Brust aus zwei robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel.
- Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
- 45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
- Schnell anziehbar durch Click-Schnallen.
- Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit.
- ERGO-CLICK-Schnallen in den Beinschlaufen.
- Max. Nennlast: 130 kg.

Norm:

- EN 361



Type	Größe	Artikel-Nr.
Auffaggurt ERGO click	Universal	1730090