




**CBV balken-hijsklemmen**



Ontwikkeld voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken met de flenzen in verticale positie. Minimale belasting 10% van de veilige werklust.

**Kenmerken**

- Het hijs oog is zo ver als mogelijk in de zwaartelij van de te hijsen balken geplaatst.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBV-1.0	1000	0-15	0-15	175	150	226	35	130	35	47	4	3313000
CBV-2.0	2000	0-20	0-20	265	200	345	60	165	56	67	8	3313001
CBV-3.0	3000	0-25	0-25	325	235	410	72	192	77	65	16	3313002

**COBK balkenhijsklem**






De REMA klem is uitgevoerd met een mechanisme dat u verzekerd dat de balk tijdens transport niet uit de klem glipt. De klem is vergrendeld in open en gesloten stand.

**Toepassing**

- Voor hijsen en transporteren van stalen balken, profielen en constructiedelen.
- De klem is geschikt om balken aan de zijkanten en aan de kopeinden te hijsen.

**Optie**

- Andere capaciteiten en bekopeningen.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Y (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
COBK-2.0	2000	3-20	3-20	285	157	295	64	155	67	65	17	19	3313022