

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 486-4005
Artikel/Modell SARO Tiefkühlschrank mit Glastür -
weiß, Modell MM5 A N PV
GTIN 4017337058624



- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- 1 Glastür, selbstschließend
- Türanschlag nicht wechselbar (nur optional anders bestellbar)
- 6 Verdampferroste, fest montiert (7 Fächer)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Tür), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,345 kW
- Roste (fest): 6x B 650 x T 510 mm
- Inhalt (brutto/netto): 525/442 Liter
- Innenmaße: B 650 x T 538 x H 1480 mm
- Außenmaße: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm
- 4 Rollen + 2 Füße für Nivellierung
- Gewicht: 136 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 84185019
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kieve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827