

19"-Käfigmutterset M5, mit Einsteckmutter, 4fach

Artikelnummer 26.51.9705

Hersteller apraNET

Hersteller-Art.-Nr. 631-555-04



Tool-free

19"-Käfigmutterset M5 (4fach), bestehend aus je 4 Einsteck-Käfigmutter M5, Linsenschrauben M5 x 16 mm, Rosetten aus Kunststoff

- Schnelle, werkzeuglose Montage durch Einstecken von vorne
- Kein Einfädeln mehr von der Rückseite, wie bei Standardkäfigmutter
- Unverlierbar durch Rastmechanismus nach dem Einsetzen
- Durch Entriegeln wieder herausnehmbar
- Einsatzbereich: bis Materialstärke 3 mm
- Material: Gewindeeinsatz: Stahl-verzinkt, Gehäuse aus Kunststoff: PA (schwarz)

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Hersteller | apraNET |
| Produktgruppe | 19"-/10"-Sonstiges Zubehör |
| Produkttyp | Rack Zubehör |
| Lieferumfang | 4 Einsteck-Käfigmutter M5, 4 Linsenschrauben M5 x 16mm, 4 Rosetten aus Kunststoff |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 20 mm |
| Verpackungstiefe | 10 mm |

Paketgewicht

0.024 kg