


Kettenständer mit Fuß

- zur Innen- und zeitweisen Außenaufstellung
- hohe Signalwirkung

- mobile, standsichere Kunststoffkonstruktion zum Aufstellen an wechselnden Nutzungsorten
- der Fuß kann zusätzlich mit Wasser oder Sand befüllt werden
- mit Kunststoffkappe und 4 integrierten Kettenaufnahmen
- Maße Rohr H x Ø (mm): 870 x 40
- Maße Fuß-Ø (mm): 300



Ausstattung	mit Kunststoffkappe und 4 integrierten Kettenaufnahmen	
Höhe [mm]	870	
Bestellnummer rot/weiß	236-875-J9	
Bestellnummer gelb/schwarz	236-877-J9	

Rammschutzpoller und weitere Schutzeinrichtungen finden Sie

ab Seite
692



Kettenständer, 2-teilig, mit Schraubverbindung

- stabile Stahlkonstruktion zum idealen Aufstellen an wechselnden Nutzungsorten
- 2-teiliger Kettenständer, mittels Schraubverbindung können Rohr und Bodenplatte getrennt werden

- verzinkt und pulverbeschichtet, mit 2 Kettenösen
- Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte zur Innen- und Außenaufstellung
- Ø-Bodenplatte (mm): 300, Gesamthöhe (mm): 1000
- Gewicht (kg): 7
- Ø-Rohr (mm): 60



	①	②	③
Farbe	rot	gelb	weiß
Ausstattung	2 Kettenösen	2 Kettenösen	2 Kettenösen
Bestellnummer	145-527-J9	145-523-J9	207-129-J9

Absperrketten

in unterschiedlichen Farbkombinationen lieferbar, wahlweise aus Kunststoff oder feuerverzinktem Stahl

	①	②	③	④	⑤
Durchmesser Kettenglieder [mm]	6	6	8	6	6
Länge Rollenware [mm]	10000	10000	25000	15000	30000
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Stahl
Oberfläche	-	-	-	feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	feuerverzinkt
Bestellnummer gelb/schwarz	236-899-J9	-	-	-	-
Bestellnummer rot/weiß	236-900-J9	236-901-J9	236-902-J9	-	-
Bestellnummer silber	-	-	-	-	236-904-J9

