

# KERN EMB600-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Netzteil-Art:	Netzadapter extern

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Schulwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	210 x 265 x 90 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	670 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	480 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	170 x 244 x 39 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (d):	105

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	30 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2,500 s

Empfohlenes Justiergewicht:	500 g (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	30 mg
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Tarierbereich:	600 g
Wägebereich [Max]:	600 g
Wägeeinheiten:	ozt oz g dwt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,500 cm
-----------------------------	----------

## Funktionen

Unterflurwägung:	Haken
------------------	-------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C