



**HSM SECURIO P40i -  
0,78 x 11mm mit  
separatem  
Schnittwerk**

Artikelnummer	1885121M
EAN	4026631058841
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, O-6, E-5, T-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	13-15
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	14-16
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1446
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1300 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	78 kg
Farbe	weiß