

## Kappes

### Werkzeugwagen

ToolTower® RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm, 4 Lochplattenwände außen, Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 144770

RasterPlan

KAPPES



### Kappes Tool-Tower Werkzeugcenter ToolTower® RasterPlan®

#### fahrbar

Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm
- 4 Lochplattenwände außen
- Seitenwände 4 Lochplattenwände als Korpus
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	inkl. Werkzeug	nein
Wagentyp	Werkzeugwagen	Lochplatten außen Anzahl	4 Stück
Höhe	2175 mm	fahrbar	ja
Breite	700 mm	Unterbau	Rollen
Tiefe	700 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Material	Stahl	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Schrank Ausstattung	Lochplatten	Farbe Korpus	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Seitenwand Konstruktion	4 Lochplattenwände als Korpus	Gewicht	71 kg

## Dazu passt auch ...

146391		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite magnetisch
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
524156		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531015		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm, Aus Polypropylen in blau