

Durable Transportroller



Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 146386



Durable Transportroller

Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Ladehöhe 160 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand
- Konstruktion aus Polyethylen in rot
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Plattform Ausstattung	Abrollrand
Rollertyp	Transportroller	Material Gestell	Polyethylen
Traglast	250 kg	Farbe	rot
Euronorm	ja	Lenkstange	nein
Ladehöhe	160 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	600 mm	Bereifung	Polypropylen
Ladeflächenbreite	400 mm	Gewicht	3,46 kg

