

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159265



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 50 mm
- Schraubloch Abstand 40x40/34x34 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	73 mm
Traglast	50 kg	Laufbreite	20 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert

Rad-Ø	50 mm	Länge Platte	54 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	54 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	40x40/34x34 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Farbe Reifen	grau